

## Système de visites guidées WT 10 récepteurs

Système de visites guidées 10 récepteurs, 1 micro main, 1 valise de charge



**Marque :** WT

**Référence :** Pack 10 récepteurs WT808R

**Prix :** 2,148.00€

## Système de visites guidées WT 10 récepteurs

### Points forts

Système polyvalent pour visites industrielles ou culturelles  
Micro main émetteur 10 récepteurs portatifs WT 808R (inclus oreillette EM-101)  
1 mallette de rangement et chargement  
Technologie UHF Compatible aux prothèses auditives **Le système idéal pour vos visites guidées jusqu'à 10 participants**

Ce pack constitue une solution complète et confortable comptant 1 micro mains émetteur **EJ801 TS**, 10 récepteurs portatifs **WT 808R** et une valise de charge **HDC 12**.

Ce système polyvalent utilise la technologie UHF pour transmettre des informations à plusieurs publics : visiteurs de lieux touristiques ou industriels, spectateurs malentendants équipés ou non d'une prothèse auditive, conférenciers souhaitant une traduction simultanée légère etc.

Très simple à installer il offre à chaque personne équipée d'un récepteur portatif sans fil **WT 808R**, la possibilité de profiter pleinement du spectacle ou de la visite proposée. En fonction des besoins d'écoute, un casque audio, une oreillette discrète ou une boucle d'induction pour les personnes appareillées d'une prothèse auditive sera connecté au récepteur.

&nbsp;

Le récepteur portatif **WT 808R** dispose d'un boîtier ultra-compact et léger avec clip ceinture. Son volume est ajustable&nbsp;et son autonomie de 14 heures, vous assure des visites sans interruption.

&nbsp;

Livré avec une valise de charge **HDC 12**, vous pourrez recharger les récepteurs dont l'état de charge sera indiqué par une LED couleur. Le temps pour une recharge complète est de 4-5 heures.

&nbsp;

[Bénéficiez de ce pack avec 20 récepteurs&nbsp;](#)

&nbsp;

#### **Caractéristiques techniques :**

Récepteur&nbsp;WT 808R canal unique PLL Poids d'un récepteur avec batterie&nbsp;: 130g Autonomie micro avec batterie Ni-MH rechargeable de 10 heures Autonomie micro avec batterie Alkaline jetable&nbsp;de 17 heures Mallette&nbsp;HDC 12&nbsp;avec indicateur LED vert/rouge Temps de chargement mallette Ni-MH 10-12 heures Câble de connexion du casque en cuivre OFC Style de port du casque Sennheiser par arceau&nbsp;

&nbsp;

[Fiche produit du pack visite guidée&nbsp;WT 808R&nbsp;](#)

&nbsp;

&nbsp;

**Système de visites guidées WT 10 récepteurs**

**Système de visites guidées WT 10 récepteurs**

**Système de visites guidées WT 10 récepteurs**

[Lien vers la fiche du produit](#)