

Système de visites guidées WT 20 récepteurs

Système de visites guidées 20 récepteurs, 1 micro main, 1 valise de charge



Marque : WT

Référence : Pack 20 récepteurs WT808R

Prix : 4,548.00€

Système de visites guidées WT 20 récepteurs

Points forts

Système polyvalent pour visites industrielles ou culturelles
Micro main émetteur 20 récepteurs portatifs WT 808R (inclus oreillette EM-101)
1 mallette de rangement et chargement
Technologie UHF Compatible aux prothèses auditives **Le système idéal pour vos visites guidées jusqu'à 20 participants**

Ce pack constitue une solution complète et confortable comptant 1 micro mains émetteur **EJ801 TS**, 20 récepteurs portatifs **WT 808R** et une valise de charge **HDC 36**.

Ce système polyvalent utilise la technologie UHF pour transmettre des informations à plusieurs publics: visiteurs de lieux touristiques ou industriels, spectateurs malentendants équipés ou non d'une prothèse auditive, conférenciers souhaitant une traduction simultanée légère etc.

Très simple à installer il offre à chaque personne équipée d'un récepteur portatif sans fil **WT 808R**, la possibilité de profiter pleinement du spectacle ou de la visite proposée. En fonction des besoins d'écoute, un

casque audio, une oreillette discrète ou une boucle d'induction pour les personnes appareillées d'une prothèse auditive sera connecté au récepteur.

Le récepteur portatif **WT 808R** dispose d'un boîtier ultra-compact et léger avec clip ceinture. Son volume est ajustable et son autonomie de 14 heures, vous assure des visites sans interruption.

Livré avec une valise de charge **HDC 36**, vous pourrez recharger les récepteurs dont l'état de charge sera indiqué par une LED couleur. Le temps pour une recharge complète est de 4-5 heures.

Caractéristiques techniques :

Récepteur WT 808R canal unique PLL Poids d'un récepteur avec batterie : 130g Autonomie micro avec batterie Ni-MH rechargeable de 10 heures Autonomie micro avec batterie Alkaline jetable de 17 heures Mallette HDC 36 avec indicateur LED vert/rouge Temps de chargement mallette Ni-MH 10-12 heures Câble de connexion du casque en cuivre OFC Style de port du casque Sennheiser par arceau

[Fiche produit du pack visite guidée WT 808R](#)

Système de visites guidées WT 20 récepteurs

Système de visites guidées WT 20 récepteurs

Système de visites guidées WT 20 récepteurs

[Lien vers la fiche du produit](#)